


Priključna baza VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Broj dela: 8023668

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Širina | 24.4 mm |
| Dužina | 107.3 mm |
| Dimenzija mrežice | 14.9 mm |
| Radni pritisak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Upravljački pritisak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| KC oznaka | KC-EMV |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU | EPL Gc (GB) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) |
| ATEX kategorija za gas | II 3G |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Ex temperatura u okruženju | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Električni priključak | M8 Priključak |
| Vrsta priključenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 G1/8 |

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak: 4 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak: 5 | M7 G1/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijum liven pod pritiskom |