

Linearni portal YXCL-4

Broj dela: 8024302

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Potrebna ravnoća ugradnih površina	0.1 mm/m
Ugradni položaj	vodoravno
Dizajn	Sistem linijskog portala sa električnim i pneumatski modulom
Trajanje uključivanja	100%
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Temperatura okruženja	5 °C...45 °C
Interval održavanja	2500 km
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	Aluminijum, eloksirani Čelik, premazan
Materijal montažnog držača	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal energetske lanaca	PA-ojačan