


Prigušnica VFFG-T-M5-12

Broj artikla: 8025714

FESTO

Ovaj tip je prikladan za vakuum.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Vrsta pričvršćenja	sa navojem
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	45,4 l/min
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Nazivni prečnik	1,2 mm
b-vrednost	0,5
C vrednost	0,16 l/sbar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,5 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material hollow bolt	PA