

P priključna letva VABM-B10-25-N12-5-P53

Broj artikla: 8026231

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Mera mreže | 27,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mesta | 5 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 504 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa ugaonikom za montažu |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material manifold | Aluminijumska legura za kovanje |