


common supply manifold VABM-B10-25-N12-6-P53

Broj dela: 8026232

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	27.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	6
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	586 g
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim držačem
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada