

# Priključni blok VABM-B10-25E-N12-5

Broj dela: 8026255

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	27.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1818 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 5	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada