

# Blok podnožja VABM-B10-25E-N12-10

Broj artikla: 8026260

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	3.303 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Priključak, upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Pneumatski priključak 5	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje