

P priključna letva VABM-B10-30-G34-7-P53

Broj artikla: 8026343

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	7
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1.610 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Pneumatski priključak 1	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje