

Blok podnožja VABM-B10-30E-G34-10

Broj artikla: 8026367

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	5.646 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak, upravljački vazduh 12	G1/8
Priključak, upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak 5	G3/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje