

Blok podnožja VABM-B10-30S-G12-3-P3

Broj artikla: 8026414

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mesta	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	872 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje