

Linearni portal EXCT-100- -

Broj dela: 8026577

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | 100 |
| Ugradni položaj | vertikalno |
| Dizajn | Linearni portal |
| Radni pritisak | -0.95 bar...8 bar |
| Maks. ubrzanje | 30 m/s ² |
| Maks. brzina | 4 m/s |
| Preciznost ponavljanja | ±0,1 mm |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 90 % |
| Nivo zvučnog pritiska | 77 dB(A) |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | 10 °C...40 °C |
| Maks. procesna sila u Z-smeru | 500 N |
| Nominalno opterećenje pri maksimalnom pritisku | 10 kg |
| Vrsta pričvršćenja | sa montažnim kompletom sa maticcama |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |