

Elektromagnetna zavojnica VACN-N-A1-3A

Broj dela: 8029135

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	F
Klasa izolacije lakirane žice	F
Karakteristične vrednosti za kaleme	230 V AC: 50 Hz, snaga pritezanja 6,2 VA, snaga zadržavanja 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, snaga pritezanja 4,9 VA, snaga zadržavanja 2,9 VA
Otpornost na udarni napon	4 kV
Stepen zaprljanja	3
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Maritime klasiifikacija	vidi sertifikat
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Institucija koja izdaje sertifikat	DNV TAA000011J
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Plastika Čelik
Materijal utičnih kontakata	Mesing
Materijal kalema	Bakar