


# Elektromagnetni kalem VACN-N-K1-3A-EX4-M

Broj artikla: 8029141

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 230 V AC/50-60 Hz, encapsulation.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Enamelled wire insulation class	H
Parametri kalema	230 V AC: 50/60 Hz, power: 2.1 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mesto izdavanja sertifikata	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex mb IIC T6 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Težina proizvoda	353 g
Električni priključak	Kabl
Prečnik kabla	7 mm
Dužina kabla	3 m
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Plastika Čelik
Material winding	Bakar