


Elektromagnetni kalem

VACF-B-C1-1

Broj artikla: 8030811

FESTO

Type C connection pattern, to EN 175 301, 24 V DC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara standardu	IEC 61010-1
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	24 V DC: 3.3 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Ograničenje temperature okoline i medija	-20 - 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-20 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	54,1 g
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 prema EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar