

# Svetlosni prsten SBAL-C6-R-W-D

Broj artikla: 8031161

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Dozvola	RCM Mark
Radni razmak	100 - 300 mm
Tip rasvete	Svetlosni prsten
Vrsta svetla	belo LED Difuzno
Wavelength	410 - 750 nm
Električni priključak	12-polno 2x M12 Utikači
Nivo okidanja	Nivo 18 V ... UB
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 5 %
Preostala talasnost	5 %
Potrošnja struje za vreme stalnog rada	390 mA
Potrošnja struje u flash modu	390 mA
Max. broj uređaja koji se mogu spojiti u red	2
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Temperatura okoline za vreme stalnog rada	0 ... 35 °C
Temperatura okoline za vreme flash moda	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	sa ugaonikom za montažu
Material housing	Aluminijum eloksirano
Materijal - napomena	RoHS komfornost