

Plastično crevo PAN-R-22X2-SW

Broj artikla: 8036207

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Spoljašnji prečnik | 22 mm |
| Radius savijanja, merodavan za protok | 350 mm |
| Unutrašnji prečnik | 18 mm |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski pritisak zavisian od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0,131 kg/m |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 22 mm |
| Boja | crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 62 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material tubing | TPE-A |