

# Plastično crevo PAN-R-28X2,5-SW

Broj artikla: 8036208

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	28 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	350 mm
Unutrašnji prečnik	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisian od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,207 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 28 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A