


# Nepovratni ventil VMPA2-RV

Broj artikla: 8039821

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	kontrolisana nepovratna funkcija
Način aktiviranja	Pneumatski
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Normalni nazivni protok	330 l/min
Operating pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	0,5 ... 8 bar
Pilot pressure	7,25 ... 116 psi
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Material housing	POM
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta aktiviranja, upravljana protivpovratna funkcija	Pneumatski
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,5 ... 8 bar
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-5 ... 50 °C
Medijum upravljanja	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Težina proizvoda	0,19 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR