


Cabinet trough feed NEFU-D12G4-D12DG4

Broj artikla: 8040459

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Električni priključak 1	Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded
Električni priključak 2	Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Svojstva prenošenja	In accordance with category 5, EN 50173, class D In accordance with category 5, ISO/IEC 11801, class D
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Material housing	Mesing niklovan
Boja kućišta	srebrno
Material electrical contact	Mesing pozlaćeno