


Priključna ploča VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Broj artikla: 8043929

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------|
| Širina | 65,5 mm |
| Dužina | 107,3 mm |
| Mera mreže | 14,8 mm 14,9 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 4 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pritisak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 250 g |
| Pneumatski priključak 2 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M7 G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | Aluminijumski odlivak |