

Fiksni ograničavač protoka VFFG-T-F6-14

Broj dela: 8047357

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Vrsta pričvršćenja	sa brazdama
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Veličina konstrukcije	za \varnothing 5,8 mm
Nominalna širina	1.4 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.2 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen