


P priključna letva OABM-P-G3-15-4

Broj artikla: 8049145

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Broj pozicija uređaja	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	3,3 Nm
Min. pritezni obrtni moment	0,3 Nm
Težina proizvoda	97,1 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje