

# Poluga sa valjčićem sa jednosmernim delovanjem VAOM-R4-20-D2-52

Broj artikla: 8049236

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost                 |
|--------------------------------|--------------------------|
| Širina                         | 20 mm                    |
| Način aktiviranja              | mehanički                |
| Položaj ugradnje               | Movement plane           |
| Konstruktivna struktura        | Toggle lever             |
| Vrsta upravljanja              | direktno                 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C            |
| Vrsta pričvršćenja             | vijčano pričvršćen       |
| Materijal - napomena           | RoHS komfornost          |
| Material mounting adaptor      | Čelik, pocinkovan        |