

Paralelni komplet EAMM-U-70-D32-68GA-96

Broj dela: 8058951

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina konstrukcije | 70 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 5000 1/min |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 118 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.18 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 7 Nm |
| Težina proizvoda | 1800 g |
| Kod interfejsa aktuatora | D32 |
| Kod interfejsa motora In | 68GA |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |