


# Paralelni komplet EAMM-U-70-S48-70AB-96

Broj artikla: 8058970

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	70
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	118 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,18 Nm
Prenosivi obrtni moment	7 Nm
Težina proizvoda	1.800 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70AB
Materijal - napomena	RoHS komformnost