

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-60P-102

Broj artikla: 8058996

FESTO

Suitable for electric drives.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	2.500 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	60P
Materijal - napomena	RoHS komformnost