

Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-60PA-177

Broj artikla: 8059012

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-----------------------|
| Veličina | 86 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 5.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment inercije | 175 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,25 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 9,5 Nm |
| Težina proizvoda | 3.300 g |
| Interface code, actuator | S48 |
| Interface code, motor in | 60PA |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |