

Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-126AA-288

Broj artikla: 8059073

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	2.270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi obrtni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	15.000 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	126AA
Materijal - napomena	RoHS komformnost