


# Utikač spojnice NPHS-S6-M-G18

Broj artikla: 8059257

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	5,5 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	19 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost