


# Utikač spojnice NPHS-S6-M-G14F

Broj artikla: 8059262

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Nazivni prečnik                                     | 7,85 mm   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B2-L                                    |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                                    | 28 g  |
| Pneumatski priključak 1                             | Unutrašnji navoj G1/4                             |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                  |