


Utikač spojnice NPHS-S6-M-G12F

Broj artikla: 8059264

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	7,85 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	49 g
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS komformnost