

Utična spojnica NPHS-D6-P-G14F

Broj dela: 8059271

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Normalni nominalni protok	1800 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljачkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	124 g
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen