

# Plastično crevo PTFEN-6X1-NT-100

Broj dela: 8061172

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	6 mm
radijus skretanja od značaja za protok	40 mm
Unutrašnji prečnik	4 mm
Min. radijus skretanja	38 mm
Napomena o korišćenju	Crevo bez utiskivanja
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.034 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm za utični nastavak spoljašnjeg Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm
Boja	natur
Tvrdoća po Šoru	D 55 +/-5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PTFE