


Aksijalni komplet EAMM-A-L38-56GA

Broj artikla: 8063467

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	9 Nm
Težina proizvoda	336 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	56GA
Materijal - napomena	RoHS komfornost