


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L48-56GA

Broj dela: 8063482

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Nominalna dužina | 56.3 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 8000 1/min |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Moment inercije | 14.5 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 12.5 Nm |
| Težina proizvoda | 533 g |
| Kod interfejsa aktuatora | L48 |
| Kod interfejsa motora ln | 56GA |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |