


# Aksijalni komplet EAMM-A-M48-90GB

Broj artikla: 8063558

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	1.022 g
Interface code, actuator	M48
Interface code, motor in	90GB
Materijal - napomena	RoHS komfornost