


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-M80-90GA

Broj dela: 8063568

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|----------------|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi obrtni momenat | 60 Nm |
| Težina proizvoda | 1332 g |
| Kod interfejsa aktuatora | M80 |
| Kod interfejsa motora In | 90GA |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |