

camera head

SBPB-R2B-U3-1E1A-C

Broj artikla: 8066466

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2025. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Rezolucija senzora	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
Pričvršćenje objektiva	C-Mount
Vidno polje	Zavisno od izabranog objektiva
Širina	29 mm
Visina	29 mm
Dužina	49 mm
Vrsta pričvršćenja	With mounting kit
Nazivni pogonski napon DC	5 V
Električna primljena snaga	1,3 ... 1,5 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	20 - 80 %
Mehanička zaštita	IP30
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Uslovi okoline	Zaštita od ekstremnih uticaja stranog svetla što je moguće čistiji vazduh okoline suvo
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	52 g
Vreme osvetljenja	9 µs ... 2.000 ms
Brzina slika (puna slika)	60 fps
Tip senzora	Monohromno
Radni razmak	Zavisno od izabranog objektiva
USB interface, function	Power supply Communication
USB interface, connection type	Utičnica
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy