

# Prekidač EAPM-L2-32-SLS

Broj dela: 8067259

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikel u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	10 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen