

Montaža profila DAMH-L8-40-PL-1

Broj dela: 8069016

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	166 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez bakra
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik