


# Jedinica pogona sa kuglastom slavinom VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PA10

Broj artikla: 8070236

FESTO

Brass, with double-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 1/2", PN25, thread EN 10226-1.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	2 kuglasti ventili Zakretni pogon
Način aktiviranja	Pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/2
Indikacija sklopnog položaja	Smer proreza = smer protoka
Nazivni prečnik DN	15
Pogonski pritisak	5,5 ... 8 bar
Nazivni pritisak procesnog ventila	25
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Inertni gasovi Voda - nema vodene pare neutralne tečnosti
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Tačka rose 10°C ispod temperature okoline, odnosno medija Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	-15 ... 90 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Protok Kv	15 m <sup>3</sup> /h
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Mesing niklovan
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Broj materijala kugle	CW614N
Material shaft	Mesing
Broj materijala vratila	CW614N
Težina proizvoda	1.187 g
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress