


Beskontaktni prekidač DADG-D-F8-40

Broj artikla: 8072859

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Nominalni uklopni razmak	0,6 mm
Osiguran uklopni razmak	0,64 mm
Faktori redukcije	Aluminium = 0.55 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,5 Brass = 0.65 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,01 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. frekvencija prekidača	5.000 Hz
Maks. frekvencija prekidača DC	5.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Dužina kabela	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Veličina	M4
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	32 g
Material housing	Čelik
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364 zone III