


Vakuum hvataljka komplet OGVM-30X65-AV-HN-G14F

Broj artikla: 8073869

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Kompenzacije visine vakuum hvataljke	7 mm
Min. radijus radnog predmeta R	15 mm
Nazivni prečnik	6 mm
Veličina vakuum hvataljke	30x65 mm
Zapremina vakuum hvataljke	11,5 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik vakuum hvataljke	Oval, bellows, 1.5 convolutions
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-60 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,6 bar
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	10 ... 120 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	75 N
Vertikalna poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	75 N
Težina proizvoda	48 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutrašnji navoj G1/4
Boja	sivo
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	HNBR