

Amortizer DYEF-G8-M6-Y1

Broj artikla: 8073904

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	M6
Hod	1,5 mm
Prigušivanje	P cushioning without metal fixed stop
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. udarna brzina	0,8 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	1,5 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,08 J
Težina proizvoda	11,7 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik