



# Proporcionalni razvodnik VPWS-6-B-6-PC15-7-V

Broj artikla: 8074538

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	6 mm
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosedni ventil
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2-way proportional valve closed
Operating pressure MPa	0 ... 0,7 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 7 bar
Nominal operating pressure	0,7 MPa
Nazivni pogonski pritisak	7 bar
Nominal operating pressure (psi)	101,5 psi
Burst pressure	21 bar
Pritisak pucanja	21 bar
Burst pressure	304,5 psi
Standard flow rate	270 ... 350 l/min
Hysteresis	22,5 mA
Vreme uključenja	10 ms
Current regulating range	0 ... 225 mA
Maks. električna primljena snaga	3 W
Otpor kalema	60,5 Ohm
Trajanje uključenosti	100% (see assembly instructions)
Report number for VOC emission test according to ISO 18562-3	FE 2021-450
Report number for particle emission according to ISO 18562-2	PAR_041_2022
Report number for surface cleanliness	FE_2021-498
Oxygen suitability according to standard	ISO 15001
Maximum impurity level for hydrocarbons	500 mg/m <sup>2</sup>
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Medijum	Inertni gasovi Air Oxygen
Note on the medium	Nauljeni pogon nije moguć Maximum particle size 10 µm
Temperatura medijuma	5 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP60
Note on degree of protection	IP65 with suitable plug u montiranom stanju
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	25 g
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	2

Svojstvo	Vrednost
Dužina kabla	70 ... 80 mm
Vrsta pričvrščenja	na priključnoj ploči utični sa priborom
Pneumatski priključak 1	Cartridge 7.5 mm
Pneumatski priključak 2	Cartridge 15 mm
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	FPM
Material housing	visokolegirani čelik