

# Pločasti portal YXMF-1

Broj artikla: 8082252

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost   |
|---------------------------------|--|
| Potrebna ravnost ugradnih ploča | 0,1 mm/m   |
| Položaj ugradnje                | vodoravno  |
| Konstruktivna struktura         | Pločasti portal<br>sa modulom električnog pogona |
| Trajanje uključenosti           | 100 %  |
| PWIS conformity                 | VDMA24364 zone III                               |
| Temperatura ležaja              | -10 ... 60 °C                                    |
| Relativna vlažnost vazduha      | 0 - 90 %   |
| Temperatura okoline             | 10 ... 45 °C                                     |
| Interval održavanja             | 2.500 km   |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost                                  |
| Material adapter plate          | Anodised aluminium                               |
| Material mounting bracket       | Anodised aluminium<br>Čelik, pocinkovan          |
| Material energy chains          | PA ojačan  |