

# Pločasti portal YXMF-2

Broj artikla: 8082253

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Pločasti portal sa modulom električnog pogona
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Temperatura okoline	10 ... 45 °C
Interval održavanja	2.500 km
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material adapter plate	Anodised aluminium
Material mounting bracket	Anodised aluminium Čelik, pocinkovan
Material energy chains	PA ojačan