


Priključna letva VABM-P6-15M-G18-M5-6

Broj artikla: 8083545

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	15 mm
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side
Maks. broj ventilskih mesta	6
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Težina proizvoda	210 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje