


Komplet poklopca VAVC-F12-SCC-32-TP

Broj artikla: 8084034

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik DN	32
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Medijum	Vapour Hidrauličko ulje na bazi mineralnih ulja Inertni gasovi Mineralno ulje Voda filterirani kompresovani vazduh, finoća filtera 200 µm neutralne tečnosti
Note on the medium	Gaseous media are only permitted with inflow via valve seat.
Temperatura medijuma	-30 ... 200 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	424 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	visokolegirani čelik, nerđajući
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE, modified