

Komplet za pokrov VAVC-F12-SCC-13-TP

Broj dela: 8084035

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------|--|
| Nominalna širina DN | 13 |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Medij | Para Hidraulična tečnost na bazi mineralnih ulja Inertni gasovi Mineralno ulje Voda fitrirani komprimovani vazduh, jedinica za filtriranje 200 µm neutralne tečnosti |
| Napomena o mediju | Gasoviti mediji su dozvoljeni samo u slučaju prostrujavanja preko ležišta ventila. |
| Temperatura medija | -30 °C...200 °C |
| Temperatura okruženja | 0 °C...60 °C |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Težina proizvoda | 358 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal poklopca | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal vretenaste zaptivke | PTFE |
| Materijal utičnice | PTFE modifikovan |